



## DIMENSIONI



## ACCESSORI



MAGNETIC CONNECTOR  
(MANDATORY)



TRIMLESS TOOL



DRIVER OPTIONS

## PREMI



|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Nome      | MAGNETIC 24V FIT 20 54° 3000K WT |
| Articolo  | A4310131WT                       |
| Colore    | Bianco Strutturato               |
| RAL       | 9016                             |
| Categoria | CEILING RECESSED                 |

## PRODOTTO

MAGNETIC 24V FIT 20 54° 3000K WT  
A4310131WT  
Bianco Strutturato  
9016  
CEILING RECESSED

## SORGENTE DI LUCE

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Tipo                             | LED             |
| Flusso luminoso lordo            | 150 lm          |
| Temperatura di colore            | 3000 K          |
| Stabilità cromatica              | MacAdam Step 3  |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI >90         |
| Potenza                          | 2,1 W           |
| Corrente                         | 700 mA          |
| Efficienza                       | 71 lm/W         |
| Ore di vita del LED              | L80B10 >50.000h |

## APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Efficienza luminosa       | 81% |
| Angolo del fascio di luce | 54° |

## APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Driver                         | Incluso |
| Valori di potenza del sistema  | 2,92 W  |
| Tensione                       | 24Vdc   |
| Regolazione                    | No Dim  |
| Classe di isolamento elettrico | II      |

## ALTRI DATI

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Tenuta stagna                | IP20                      |
| Wireless control             | Consultare                |
| Angolo di oscillazione       | 90°                       |
| Angolo di rotazione          | 360°                      |
| Peso                         | 45 g                      |
| Peso compresso l'imballaggio | 70 g                      |
| Dimensioni dell'imballaggio  | 112 x 90 x 26 mm          |
| Unità per imballaggio        | 1                         |
| Materiali                    | Alluminio / Polycarbonato |



Fit Magnetic è un proiettore disegnato per applicazioni di incasso isolato disponibile in due dimensioni (Ø20 y Ø27). Dalla geometria cilindrica e dalle forme essenziali, si distingue per minimalismo estetico e alta funzionalità, grazie alla possibilità di orientarlo in tutte le direzioni. Il perimetro in nero e l'accessorio a nido d'ape accentuano l'effetto antiabbagliante.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO



# MAGNETIC 24V CONNECTOR

ARKOSLIGHT®

MANDATORY FOR INSTALLATION



| PRODUCT   |  |
|-----------|--|
| Model     | Magnetic connector accessory   |
| Reference | A435-01- 00   W <input type="checkbox"/>   N <input checked="" type="checkbox"/> |
| Category  | Accessories  |





|                  |        |            | P    | V   | D (A x B x C)   |
|------------------|--------|------------|------|-----|-----------------|
| 24V Power Supply | ON/OFF | 0434-01-37 | 60W  | 24V | 180 x 52 x 30mm |
|                  |        | 0433-10-22 | 100W | 24V | 295 x 43 x 30mm |

220 V~  
240 V~

TO BE INSTALLED ON REMOTE



|            |  |            | P         | V   | D (A x B x C)   |
|------------|--|------------|-----------|-----|-----------------|
| 24V Dimmer |  | 0433-01-32 | DALI/PUSH | 24V | 181 x 42 x 20mm |
|            |  | 0433-01-33 | CASAMBI   | 24V | 172 x 42 x 20mm |
|            |  | 0434-01-64 | WIFI      | 24V | 105 x 44 x 23mm |

24V

TO BE INSTALLED ON REMOTE



DROP VOLTAGE TABLE

| POWER (W) | CABLE SECTION (mm <sup>2</sup> ) | CABLE LENGTH (m) |
|-----------|----------------------------------|------------------|
| 60        | 0,75                             | 30               |
|           | 1,5                              | 30               |
| 100       | 0,75                             | 20               |
|           | 1,5                              | 30               |






INSTALLATION GUIDE

[https://youtu.be/sa\\_xAgj4ji4](https://youtu.be/sa_xAgj4ji4)

## PRODUCT

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Model     | Trimless Tool <b>D16 X D34 MM</b> |
| Reference | A478-00-00                        |
| Category  | Accessories                       |





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

