




DIMENSIONES



ACCESORIOS



LARK

PRODUCTO

Nombre	ORBITAL MINI 1 LARK N
Referencia	A1961100N
Color	Negro Mate
RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED

FUENTE DE LUZ

Tipo	LARK EXCL
Potencia	Max 1 X 7,5 W
Horas de Vida del LED	L80B10 >60.000h

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Excluido
Tensión	220V/240V
Regulación	No Dim / DALI / Push / Recorte de Fase
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>


OTROS DATOS



Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	113 x 113 mm
Ángulo de basculación	X30° Y30°
Peso	650 g
Peso con embalaje	795 g
Dimensiones embalaje	167 x 154 x 154 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio



Orbital Mini es una luminaria empotrada capaz de dirigir su haz en un ángulo de hasta 30 grados por eje. Versátil, funcional y -por su pequeño tamaño- muy discreta y elegante.



		P	CCT	I	Flux	Flux Out	LOR
LARK	0434-00-96	5W	2700K	140mA	700Lm	644Lm	92%
	0434-00-05	5W	3000K	140mA	730Lm	672Lm	92%
	0434-00-19	5W	4000K	140mA	750Lm	690Lm	92%
	0434-01-02	7,5W	2700K	200mA	950Lm	874Lm	92%
	0434-00-09	7,5W	3000K	200mA	1000Lm	920Lm	92%
	0434-00-17	7,5W	4000K	200mA	1030Lm	948Lm	92%
 PHASE CUT *	0434-01-03	7,5W	2700K	200mA	950Lm	874Lm	92%
	0434-00-15	7,5W	3000K	200mA	1000Lm	920Lm	92%
	0434-00-18	7,5W	4000K	200mA	1030Lm	948Lm	92%
 DALI PUSH *	0434-01-04	7,5W	2700K	200mA	950Lm	874Lm	92%
	0434-01-05	7,5W	3000K	200mA	1000Lm	920Lm	92%
	0434-01-06	7,5W	4000K	200mA	1030Lm	948Lm	92%

 | 220-240 V~ |  CRI>80 | > 60.000 h L90B10


 MacAdam Step 2

 INCL

 FAST | CONNEX

 38°

Lark



* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

 &  » PLEASE CONSULT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

