



DIMENSIONS



TROPHÉES



reddot winner 2023
lighting design

archiproducts
AWARDS
WINNER

| | |
|--------------------|---|
| Nom | LOOP BASE DIM PUSH 2700K BG |
| Référence | A4732030BG |
| Coleur | Or Brossé - Autres couleurs, veuillez consulter |
| Couleur de la base | Noir Texturé |
| RAL | Bain électrolytique |
| Catégorie | SUSPENSION |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Type | LED |
| Flux lumineux brut | 2800 lm |
| Température de couleur | 2700 K |
| Stabilité chromatique | MacAdam Step 3 |
| Indice de reproduction chromatique | CRI>90 |
| Puissance | 26,5 W |
| Courant | 700 mA |
| Efficacité | 106 lm/W |
| Durée de vie de la LED | L90B10 >102.000h |

| | |
|----------------------------|------|
| Efficacité lumineuse | 38% |
| Angle du faisceau lumineux | 110° |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Driver | Inclus |
| Valeurs de puissance du système | 29,78 W |
| Tension | 220V/240V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Variation d'intensité | Push - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---------------------------|---|
| Étanchéité | IP20 |
| Contrôle sans fil | Veuillez consulter |
| Longueur du tendeur | Max. 2 m |
| Tendeur à réglage rapide | Non |
| Poids | 3100 g |
| Poids avec emballage | 5100 g |
| Dimensions de l'emballage | Ø127 x 1645 mm |
| Unités par emballage | 1 |
| Matériaux | Verre Optique / Polyméthacrylate De Méthyle Optic |

PRODUIT

LOOP BASE DIM PUSH 2700K BG
A4732030BG
Or Brossé - Autres couleurs, veuillez consulter
Noir Texturé
Bain électrolytique
SUSPENSION

SOURCE DE LUMIÈRE

LED
2800 lm
2700 K
MacAdam Step 3
CRI>90
26,5 W
700 mA
106 lm/W
L90B10 >102.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

38%
110°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus
29,78 W
220V/240V
50/60 Hz
Push - Autres DIM, veuillez consulter
☐

D'AUTRES DONNÉES

IP20
Veuillez consulter
Max. 2 m
Non
3100 g
5100 g
Ø127 x 1645 mm
1

Verre Optique / Polyméthacrylate De Méthyle Optic




Osé et fantaisiste, Loop crie aux paroles de l'industriel avec un design inspiré des isolateurs électriques. Protagoniste du point de vue décoratif, son corps est une séquence de disques lumineux avec intérieur en aluminium, vêtu d'un cylindre de verre suspendu qui sert de source puissante et contrôlée de lumière projetée.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

