



## DIMENSIONI



## PREMI



Nome	ART BASE 2700K BCNT
Articolo	A3421010BCNT
Colore	Rame Spazzolato - Altri colori, consultare
Colore della base	Nero Strutturato
RAL	Vernice di nanoparticelle metalliche
Categoria	SUSPENSION

## PRODOTTO

ART BASE 2700K BCNT  
A3421010BCNT  
Rame Spazzolato - Altri colori, consultare  
Nero Strutturato  
Vernice di nanoparticelle metalliche  
SUSPENSION

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	570 lm
Temperatura di colore	2700 K - Altri K, consultare
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	6,3 W
Corrente	700 mA
Efficienza	92 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 102.000h

## SORGENTE DI LUCE

LED  
570 lm  
2700 K - Altri K, consultare  
MacAdam Step 3  
CRI > 90  
6,3 W  
700 mA  
92 lm/W  
L90B10 > 102.000h

Efficienza luminosa	92%
Angolo del fascio di luce	38°

## APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

92%  
38°

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	7,00 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim - Altri DIM, consultare
Classe di isolamento elettrico	□

## APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso  
7,00 W  
220V/240V  
50/60 Hz  
No Dim - Altri DIM, consultare  
□

Tenuta stagna	IP20
Lunghezza del cavo	Max. 5 m
Tenditore di regolazione rapida	No
Peso	4024 g
Peso compresso l'imballaggio	4451 g
Dimensioni dell'imballaggio	1078 x 139 x 89 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Ottone / Acrilnitrile Butadiene Stirene + Policarbonato

## ALTRI DATI

IP20  
Max. 5 m  
No  
4024 g  
4451 g  
1078 x 139 x 89 mm  
1  
Ottone / Acrilnitrile Butadiene Stirene + Policarbonato



Art Base è la versione dell'Art che ne consente l'installazione in caso non si possa incassare in controsoffitto. Cemento, calcestruzzo, volte... la base, in cui si alloca il driver, permette l'applicazione su ogni tipo di superficie.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

