



DIMENSIONI



PREMI



Nome	ART BASE DIM DALI 2700K BCNT
Articolo	A3421020BCNT
Colore	Rame Spazzolato - Altri colori, consultare
Colore della base	Nero Strutturato
RAL	Vernice di nanoparticelle metalliche
Categoria	SUSPENSION

PRODOTTO

ART BASE DIM DALI 2700K BCNT
A3421020BCNT
Rame Spazzolato - Altri colori, consultare
Nero Strutturato
Vernice di nanoparticelle metalliche
SUSPENSION

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	570 lm
Temperatura di colore	2700 K - Altri K, consultare
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	6,3 W
Corrente	700 mA
Efficienza	105 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 102.000h

SORGENTE DI LUCE

LED
570 lm
2700 K - Altri K, consultare
MacAdam Step 3
CRI > 90
6,3 W
700 mA
105 lm/W
L90B10 > 102.000h

Efficienza luminosa	92%
Angolo del fascio di luce	38°

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

92%
38°

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	7,68 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	DALI - Altri DIM, consultare
Classe di isolamento elettrico	□

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso
7,68 W
220V/240V
50/60 Hz
DALI - Altri DIM, consultare

Tenuta stagna	IP20
Lunghezza del cavo	Max. 5 m
Tenditore di regolazione rapida	No
Peso	4024 g
Peso compresso l'imballaggio	4451 g
Dimensioni dell'imballaggio	1078 x 139 x 89 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Ottone / Acrilnitrile Butadiene Stirene + Policarbonato

ALTRI DATI

IP20
Max. 5 m
No
4024 g
4451 g
1078 x 139 x 89 mm
1
Ottone / Acrilnitrile Butadiene Stirene + Policarbonato



Art Base è la versione dell'Art che ne consente l'installazione in caso non si possa incassare in controsoffitto. Cemento, calcestruzzo, volte... la base, in cui si alloca il driver, permette l'applicazione su ogni tipo di superficie.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

