




DIMENSIONI



Nome	BASIC HLG.N.BASC/TILT BIG RING GX5,3 W
Articolo	03210101W
Colore	Bianco Opaco
RAL	9016
Categoria	CEILING RECESSED

PRODOTTO

BASIC HLG.N.BASC/TILT BIG RING GX5,3 W

03210101W

Bianco Opaco

9016

CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

Max 50 W

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Esclusi

12V

Consultare



ALTRI DATI

IP20

GX5'3

Ø75 mm

35°

120 g

143 g

108 x 108 x 45 mm

1

Alluminio



Potenza	Max 50 W
Driver	Esclusi
Tensione	12V
Regolazione	Consultare
Classe di isolamento elettrico	II

Tenuta stagna	IP20
Boccola	GX5'3
Misure di incasso	Ø75 mm
Angolo di oscillazione	35°
Peso	120 g
Peso compresso l'imballaggio	143 g
Dimensioni dell'imballaggio	108 x 108 x 45 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio

Gamma di prodotti da incasso, fissi o articolati, a iniezione, disponibili per fonti luminose standard da 50mm.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

