



DIMENSIONI



Nome	FOX 1 DIM DALI 2700K W
Articolo	A2170140W
Colore	Bianco Opaco
RAL	Colore simile al RAL 9016
Categoria	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	1500 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	10,5 W
Corrente	350 mA
Efficienza	143 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h

Efficienza luminosa	74%
Angolo del fascio di luce	112°

Driver	Incluso - Collegato
Valori di potenza del sistema	12,07 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	DALI
Classe di isolamento elettrico	

Tenuta stagna	IP54
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Resistenza agli urti	IK10
Misure di incasso	Ø205 mm
Peso	540 g
Peso compresso l'imballaggio	656 g
Dimensioni dell'imballaggio	260 x 225 x 69,5 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Polycarbonato / Polycarbonato Opaco

PRODOTTO

FOX 1 DIM DALI 2700K W

A2170140W

Bianco Opaco

Colore simile al RAL 9016

CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

LED

1500 lm

2700 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

10,5 W

350 mA

143 lm/W

L80B10 > 60.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

74%

112°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegato

12,07 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI



ALTRI DATI

IP54

Consultare

Consultare

IK10

Ø205 mm

540 g

656 g

260 x 225 x 69,5 mm

1

Polycarbonato / Polycarbonato Opaco



Fox è la lampada da incasso rotonda da soffitto, con una cornice extra-platta. La delicatezza del telaio la avvicina all'effetto 'trimless', quando la luce è accesa. Alta tenuta, resistente agli impatti e alla corrosione. Adeguata per l'installazione in zone vicine al mare.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE





DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	20.8	22.1	21.1	22.4	22.6	20.8	22.1	21.1	22.4	22.6	
	3H	22.6	23.8	22.9	24.1	24.4	22.6	23.8	22.9	24.1	24.4	
	4H	23.3	24.4	23.6	24.7	25.0	23.3	24.4	23.6	24.7	25.0	
	6H	23.8	24.8	24.1	25.1	25.4	23.8	24.8	24.1	25.1	25.4	
	8H	23.9	24.9	24.3	25.2	25.6	23.9	24.9	24.3	25.2	25.6	
	12H	24.0	25.0	24.4	25.3	25.6	24.0	25.0	24.4	25.3	25.6	
4H	2H	21.4	22.5	21.7	22.8	23.1	21.4	22.5	21.7	22.8	23.1	
	3H	23.4	24.4	23.8	24.7	25.1	23.4	24.4	23.8	24.7	25.1	
	4H	24.2	25.1	24.6	25.5	25.8	24.2	25.1	24.6	25.5	25.8	
	6H	24.8	25.6	25.3	26.0	26.4	24.8	25.6	25.3	26.0	26.4	
	8H	25.0	25.7	25.5	26.1	26.6	25.0	25.7	25.5	26.1	26.6	
	12H	25.2	25.8	25.6	26.2	26.7	25.2	25.8	25.6	26.2	26.7	
8H	4H	24.6	25.2	25.0	25.6	26.1	24.6	25.2	25.0	25.6	26.1	
	6H	25.3	25.9	25.7	26.3	26.7	25.3	25.9	25.7	26.3	26.7	
	8H	25.6	26.1	26.0	26.5	27.0	25.6	26.1	26.0	26.5	27.0	
	12H	25.8	26.2	26.3	26.7	27.2	25.8	26.2	26.3	26.7	27.2	
12H	4H	24.6	25.2	25.0	25.6	26.1	24.6	25.2	25.0	25.6	26.1	
	6H	25.4	25.9	25.8	26.3	26.8	25.4	25.9	25.8	26.3	26.8	
	8H	25.7	26.1	26.2	26.6	27.1	25.7	26.1	26.2	26.6	27.1	
	12H	25.8	26.2	26.3	26.7	27.2	25.8	26.2	26.3	26.7	27.2	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.6					
Standard table		BK06					BK06					
Correction Summand		6.0					6.0					
Corrected Glare Indices referring to 1500lm Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

