



DIMENSIONI



| | |
|-----------|---------------------------|
| Nome | FOX MINI 2 2700K W |
| Articolo | A2180210W |
| Colore | Bianco Opaco |
| RAL | Colore simile al RAL 9016 |
| Categoria | CEILING RECESSED |

PRODOTTO

FOX MINI 2 2700K W

A2180210W

Bianco Opaco

Colore simile al RAL 9016

CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

LED

925 lm

2700 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

7 W

500 mA

132 lm/W

L80B10 > 60.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

66%

111°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegato

7,87 W

220V/240V

50/60 Hz

No Dim



ALTRI DATI

IP54

Consultare

Consultare

IK10

Ø122 mm

495 g

390,2 g

366 x 189 x 468 mm

1

Polycarbonato / Polycarbonato Opaco



Fox è la lampada da incasso rotonda da soffitto, con una cornice extra-platta. La delicatezza del telaio la avvicina all'effetto 'trimless', quando la luce è accesa. Alta tenuta, resistente agli impatti e alla corrosione. Adeguata per l'installazione in zone vicine al mare.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE





DIAGRAMMA CONICO



UGR

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------|---|------|------|------|--|------|------|------|------|--|
| p Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | |
| p Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | |
| p Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Room Size X Y | | | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | | |
| 2H | 2H | 22.1 | 23.4 | 22.4 | 23.6 | 23.9 | 22.1 | 23.4 | 22.4 | 23.6 | 23.9 | |
| | 3H | 23.8 | 25.0 | 24.1 | 25.3 | 25.5 | 23.8 | 25.0 | 24.1 | 25.3 | 25.5 | |
| | 4H | 24.4 | 25.5 | 24.7 | 25.8 | 26.1 | 24.4 | 25.5 | 24.7 | 25.8 | 26.1 | |
| | 6H | 24.8 | 25.8 | 25.1 | 26.1 | 26.5 | 24.8 | 25.8 | 25.1 | 26.1 | 26.5 | |
| | 8H | 24.9 | 25.9 | 25.3 | 26.2 | 26.6 | 24.9 | 25.9 | 25.3 | 26.2 | 26.6 | |
| 4H | 12H | 24.9 | 25.9 | 25.3 | 26.2 | 26.6 | 24.9 | 25.9 | 25.3 | 26.2 | 26.6 | |
| | 2H | 22.6 | 23.8 | 23.0 | 24.1 | 24.3 | 22.6 | 23.8 | 23.0 | 24.1 | 24.3 | |
| | 3H | 24.6 | 25.5 | 24.9 | 25.9 | 26.2 | 24.6 | 25.5 | 24.9 | 25.9 | 26.2 | |
| | 4H | 25.3 | 26.2 | 25.7 | 26.5 | 26.9 | 25.3 | 26.2 | 25.7 | 26.5 | 26.9 | |
| | 6H | 25.8 | 26.6 | 26.2 | 26.9 | 27.3 | 25.8 | 26.6 | 26.2 | 26.9 | 27.3 | |
| 8H | 8H | 26.0 | 26.7 | 26.4 | 27.1 | 27.5 | 26.0 | 26.7 | 26.4 | 27.1 | 27.5 | |
| | 12H | 26.1 | 26.7 | 26.5 | 27.1 | 27.5 | 26.1 | 26.7 | 26.5 | 27.1 | 27.5 | |
| | 4H | 25.6 | 26.3 | 26.0 | 26.6 | 27.1 | 25.6 | 26.3 | 26.0 | 26.6 | 27.1 | |
| | 6H | 26.2 | 26.8 | 26.7 | 27.2 | 27.7 | 26.2 | 26.8 | 26.7 | 27.2 | 27.7 | |
| | 8H | 26.4 | 26.9 | 26.9 | 27.4 | 27.8 | 26.4 | 26.9 | 26.9 | 27.4 | 27.8 | |
| 12H | 12H | 26.6 | 27.0 | 27.1 | 27.5 | 28.0 | 26.6 | 27.0 | 27.1 | 27.5 | 28.0 | |
| | 4H | 25.6 | 26.2 | 26.0 | 26.6 | 27.1 | 25.6 | 26.2 | 26.0 | 26.6 | 27.1 | |
| | 6H | 26.3 | 26.7 | 26.7 | 27.2 | 27.7 | 26.3 | 26.7 | 26.7 | 27.2 | 27.7 | |
| | 8H | 26.5 | 26.9 | 27.0 | 27.4 | 27.9 | 26.5 | 26.9 | 27.0 | 27.4 | 27.9 | |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +0.1 / -0.1 | | | | | +0.1 / -0.1 | | | | | |
| S = 1.5H | | +0.2 / -0.4 | | | | | +0.2 / -0.4 | | | | | |
| S = 2.0H | | +0.4 / -0.7 | | | | | +0.4 / -0.7 | | | | | |
| Standard table | | BK05 | | | | | BK05 | | | | | |
| Correction Summand | | 7.8 | | | | | 7.8 | | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 925lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | | |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

